

用于先进工业应用的定制石墨填充聚四氟乙烯棒材

货号: PL-07



简介

用于密封件、轴承和绝缘体的高性能石墨填充PTFE棒材。具有卓越的耐磨性、自润滑性和化学惰性。立即获取报价！

[了解更多](#)

属性	单位	标准值
比重	g/cm ³	2.14 ~ 2.3
软化温度	°C	317 ~ 327
拉伸强度	Mpa	13.72 ~ 34.3
伸长率	%	150 ~ 400
压缩强度	kg/cm ²	12
耐磨性 (泰伯)	mg/1000 cycles	6.4
邵氏硬度	Shore D	D50 ~ 55
弯曲模量	10 ³ kg/cm ²	3.5 ~ 6.3