

适用于严苛应用的定制 Ptfе 和丁腈隔膜泵组件

货号: PL-06



简介

适用于 QBY/QBK 泵的高性能 PTFE 和丁腈替换球阀和阀座。耐化学腐蚀，经久耐用，精密工程设计，确保最佳泵效率。

[了解更多](#)

材料	零件	外径 (mm)	阀座平台直径 (mm)	兼容泵型号
丁腈 (NBR)	球阀	42	不适用	QBY/QBK-25/40
	球阀	62	不适用	QBY/QBK-50/65
	球阀	70	不适用	QBY/QBK-80/100
	阀座	72	57	QBY/QBK-25/40
	阀座	98	84	QBY/QBK-50/65
	阀座	108	94	QBY/QBK-80/100
PTFE (特氟龙)	球阀	40	不适用	QBY/QBK-25/40
	球阀	57	不适用	QBY/QBK-50/65
	球阀	70	不适用	QBY/QBK-80/100
	阀座	68	57	QBY/QBK-25/40
	阀座	102	84	QBY/QBK-50/65
	阀座	110	94	QBY/QBK-80/100