

用于先进科学和工业应用的定制聚四氟乙烯测量筒

货号: PL-1009



简介

我们的聚四氟乙烯（PTFE）测量气缸性能优越，可在苛刻的环境中保持精度和弹性。

[了解更多](#)

容量	总高度	外径	重量
10 毫升	108 毫米	17 毫米	42g
20 毫升	108 毫米	24 毫米	64g
50 毫升	118 毫米	34 毫米	128g
100 毫升	138 毫米	40 毫米	158g
250 毫升	147 毫米	60 毫米	374g
500 毫升	160 毫米	79 毫米	460g
1000 毫升	180 毫米	100 毫米	699g
2000 毫升	/	/	/