

适用于工业和高科技应用的定制Ptfе密封带

货号: PL-05



简介

KINTEK的PTFE密封带为工业应用提供卓越的防漏、耐化学腐蚀和耐高温性能。提供定制尺寸。

[了解更多](#)

尺寸 (宽 x 厚)	每卷约长	尺寸 (宽 x 厚)	每卷约长
6 毫米 x 3 毫米	~335 米	20 毫米 x 3 毫米	~100 米
6 毫米 x 5 毫米	~192 米	20 毫米 x 4 毫米	~74 米
8 毫米 x 3 毫米	~251 米	20 毫米 x 5 毫米	~57 米
8 毫米 x 5 毫米	~144 米	25 毫米 x 3 毫米	~80 米
10 毫米 x 3 毫米	~201 米	25 毫米 x 5 毫米	~46 米
10 毫米 x 4 毫米	~147 米	30 毫米 x 3 毫米	~67 米
10 毫米 x 5 毫米	~115 米	30 毫米 x 4 毫米	~49 米
12 毫米 x 3 毫米	~167 米	30 毫米 x 5 毫米	~38 米
12 毫米 x 5 毫米	~96 米	40 毫米 x 3 毫米	~50 米
15 毫米 x 3 毫米	~134 米	40 毫米 x 5 毫米	~29 米
15 毫米 x 5 毫米	~77 米	50 毫米 x 3 毫米	~40 米
		50 毫米 x 5 毫米	~23 米