

适用于先进工业应用的定制聚四氟乙烯棒材

货号: PL-03



简介

高性能聚四氟乙烯实心棒材，用于制造耐化学腐蚀、低摩擦的部件。非常适合实验室、医疗和工业应用。可提供定制加工。

[了解更多](#)

属性	单位	标准值
比重	g/cm³	2.14-2.3
软化温度	°C	317-327
拉伸强度	MPa	13.72-34.3
拉伸强度	kg/cm²	280-352
伸长率	%	150-400
抗压强度	MPa	12kg/cm2
冲击强度 (Izod)	Kg-Cm/Cm²	6.4mg/1000 cycles (可能存在拼写错误，请查阅标准)
肖氏硬度	-	D50-55
弯曲模量	10³ Kg/cm²	3.5-6.3
弯曲模量	10³ Kg/cm²	4.0
动态摩擦系数	-	0.1